

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 35
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M16
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Šroub pro podložku	259025 11
Délka hlavy L ₁	36 mm
Velikost stopky	25 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 6
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 35

259031 35

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Šroubek pro podložku Typ 11

259025 11

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600