

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	32 mm
Podložka	259031 35
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Příložka, šroub, pružina	259035 6
Celková délka L	170 mm
Šroub pro podložku	259025 11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 3232P16
Velikost destiček	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Šroubek pro podložku Typ 11

259025 11

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX25

674248 TX25

Podložka Typ 35

259031 35

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600