

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 6
Sada pružinových kolíků	259047 4
Lomená páka	259015 12
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	PCBNR/L 2525M16
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	29 mm
Velikost stopky	25 mm
Podložka	259031 35
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Funkční šířka L ₄	22 mm
Šroubek klínku	259018 11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4