

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 35
Celková délka L	150 mm
Lomená páka	259015 12
Sada pružinových kolíků	259047 4
Funkční šířka L ₄	22 mm
Šroubek klínku	259018 11
Sada pružin	259044 6
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	29 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
ISO kód držáku	PCBNR/L 2525M16
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Podložka Typ 35	259031 35