

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250021 32/19 |
| GTIN | 4045197772152 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Celková délka L | 170 mm |
| Velikost stopky | 32 mm |
| Šroubek klínku | 259018 13 |
| Lomená páka | 259015 13 |
| Velikost destiček | 19 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 35 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1906.. |
| Podložka | 259031 36 |
| Sada pružinových kolíků | 259047 5 |
| Sada pružin | 259044 7 |
| ISO kód držáku | PCBNR/L 3232P19 |
| Funkční šířka L ₄ | 27 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|---------------------------|-----------|
| Lomená páka Typ 13 | 259015 13 |
| Sada pružin 10dílná Typ 7 | 259044 7 |
| Šroubek klínku Typ 13 | 259018 13 |
| Podložka Typ 36 | 259031 36 |