

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	32 mm
Lomená páka	259015 12
Délka hlavy L ₁	34 mm
Sada pružin	259044 6
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 3232P16
Šroubek klínku	259018 11
Celková délka L	170 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Podložka	259031 35
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Funkční šířka L ₄	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Šroubek klínku Typ 11	259018 11