

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 13
Celková délka L	170 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 3232P19
Velikost destiček	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Funkční šířka L ₄	40 mm
Sada pružinových kolíků	259047 5
Podložka	259031 36
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Šroubek klínku	259018 13
Sada pružin	259044 7
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 36	259031 36
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 13	259015 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7