

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	8 mm
ISO kód držáku	SCRCR/L 0808D06
Funkční šířka L ₄	9 mm
Celková délka L	60 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500