

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260004 10/06 |
| GTIN | 4045197772480 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Velikost stopky | 10 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 |
| Funkční šířka L ₄ | 11 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 10 mm |
| Celková délka L | 70 mm |
| ISO kód držáku | SCRCR/L 1010E06 |
| Velikost destiček | 6 mm |
| Řada | QuickTurn |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500