

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Velikost stopky	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	13 mm
ISO kód držáku	SCRCR/L 1212F09
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500