

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SCRCR/L 1616H09
Funkční šířka L ₄	17 mm
Délka hlavy L ₁	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	100 mm
Velikost stopky	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 1	269005 1
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500