

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	22 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	9 mm
Podložka	269005 1
Délka hlavy L ₁	18 mm
ISO kód držáku	SCRCR/L 2020K09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Šroub pro podložku	269013 2
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 1	269005 1
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500