

Garant

Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity s magnetem, Délka čepule: 10 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676663 10
GTIN	4045197772343
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro :

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 kuse: pro šrouby s drážku vel. 5,5; pro šrouby Phillips vel. 1; 2; pro vnitřní Torx® vel. TX15; TX20; TX25.

Bitový upínač: D 6,3

Celková délka: 65 mm

Technický popis

Celková délka	65 mm
Délka čepule	10 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Bitový upínač	D 6,3

Zajištění upnutí bitu	Magnet
Materiál rukojeti	2K-Santoprene®
s ráčnovou rukojetí	ne
s teleskopickou stopkou	ne
včetně bitů	ano
integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce Profil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit pro šrouby Phillips, 1/4 palce Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit plochý, 1/4 palce, délka 25 mm Šířka břitu 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce Profil Torx® TX20	675295 TX20