

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 5
Funkční šířka L ₄	22 mm
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
ISO kód držáku	SCRCR/L 2020K12
Podložka	269005 6
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 16
Délka hlavy L ₁	20 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
Podložka Typ 6	269005 6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 16	269028 16
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500