

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Funkční šířka L ₄	9 mm
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	8 mm
Délka hlavy L ₁	10 mm
ISO kód držáku	SCRCR/L 0808D06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	60 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500