

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	13 mm
Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	80 mm
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCRCL/L 1212F09
Délka hlavy L ₁	15 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500