

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroub pro podložku	269013 2
ISO kód držáku	SCRCR/L 1616H09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 1
Celková délka L	100 mm
Velikost destiček	9 mm
Velikost stopky	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 1	269005 1
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500