

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	SCRCLR/L 2525M12
Podložka	269005 6
Délka hlavy L ₁	20 mm
Funkční šířka L ₄	27 mm
Celková délka L	150 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 16	269028 16
Podložka Typ 6	269005 6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500