

**Digitální posuvné měřítko ABS, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412821 100
GTIN	4045197771780
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Inkrementální měřicí systém bez absolutního měřítka.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. LR44.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Materiál pláště	Kov
Norma	ISO 13385
Rozsah měření	0 - 100 mm
Délka měřicí čelisti	30 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44