

Garant**Pracovní otočná židle, koženka, s kluzáky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965035
GTIN	4045197772640
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická otočná pracovní židle se synchronní mechanikou. Měkká svrchní koženka se snadno udržuje a je omyvatelná. S oranžovým odsazeným dvojitým švem. Pětiramenný hliníkový kříž podnože.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Provedení reklamní text:

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

Norma:**DIN 68877**

Technický popis

Výška opěradla	600 mm
Synchronní mechanika	ano
Hloubka sedáku	450 mm
Barva materiál sedáku	černá
Norma	DIN 68877
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Nosnost	120 kg
Šířka sedáku	470 mm
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Bederní opěrka	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Materiál plochy sedáku	Koženka
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení
Provedení	bez koleček
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	490 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)	962518
-----------------------------------	--------

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli
GARANT Typ

965047