

**Garant****Pracovní otočná židle, koženka, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965036
GTIN	4045197772657
Třída artiklu	91Z

**Popis****Provedení:**

Ergonomická otočná pracovní židle se synchronní mechanikou. Měkká svrchní koženka se snadno udržuje a je omyvatelná. S oranžovým odsazeným dvojitým švem. Pětiramenný hliníkový kříž podnože.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

**Provedení reklamní text:**

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

**Norma:**

**DIN 68877**

## Technický popis

Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Norma	DIN 68877
Nosnost	120 kg
Synchronní mechanika	ano
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Materiál plochy sedáku	Koženka
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Šířka sedáku	470 mm
Hloubka sedáku	450 mm
Výška opěradla	600 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Bederní opěrka	ano
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Barva materiál sedáku	černá
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	640 - 890 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

## Příslušenství

Podlahový kluzák(1 sada = 5 kusů)	962518
-----------------------------------	--------

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli  
GARANT Typ

---

965047