

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261102 20/11
GTIN	4045197771872
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJBR/L 2020X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1103..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 40 mm

Celková délka L: 99 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
ISO kód držáku	SVJBR/L 2020X11

Celková délka L	99 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500