



Pružný diamantový pilník, Zrnitost: D76 μ m



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 529120 D76 |
| GTIN | 4007220004920 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis

Provedení:

Velmi tenký plastový nosič **na jedné straně** osazený diamantovým brusným zrnem. Výška osazení 0,5 mm.

Použití:

Ideální pro jemné broušení konkávních a konvexních ploch nebo v úzkých mezerách. **Nejvyšší pružnost**, maximální rádius prohnutí 15 mm.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Zrnitost | D76 |
| Stupeň jemnosti | jemný |
| Rozměry | 14×165 mm |
| Brusivo | diamant |
| Zkratka brusiva | D |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 0,5 mm |
| Délka | 165 mm |
| Maximální poloměr ohybu | 15 mm |
| Druh produktu | Diamantový pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |