

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Úzký kulatý kartáč přímý, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1× Ø vývrtu d1:  
125X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571400 125X22
GTIN	4017359154212
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Hladký ocelový drát 0,50 mm, úzká konstrukce, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Dlouhá životnost a klidný chod.

**Použití:**

Speciálně k obrábění **svarů ve tvaru U a V**, které se často používají při spojování trubek.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	26 mm
Počet copánků	40
Ø kartáče D <sub>1</sub>	125 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	6 mm

Ø otvoru d <sub>1</sub>	22 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč