

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splétaný štětcový kartáč ocelový drát, Ø kartáče D1×tloušťka štětín:  
6X0,35mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 574800 6X0,35 |
| GTIN           | 4017359208892 |
| Třída artiklu  | 57L           |

**Popis****Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

**Použití:**

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. Jednosvazkové splétané štětcové kartáče pro bodově přesnou práci.

**Technický popis**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček       | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Tloušťka štětín              | 0,35 mm                |
| Ø kartáče D <sub>1</sub>     | 6 mm                   |
| Délka osazení H <sub>1</sub> | 25 mm                  |
| Počet copánků                | 1                      |
| Ø stopky D <sub>s</sub>      | 6 mm                   |
| Materiál osazení             | Ocelový drát           |
| Splétání                     | Splétané doleva        |
| Druh produktu                | Štětcový kartáč        |

