

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574750 60
GTIN	4017359116180
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Plošné kartáče s Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

V přímých bruskách, na ohebných hřídelích a na stacionárních strojích. K čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	8000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	60 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	25 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč

