

**12hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631105 1/2
GTIN	4018754001576
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

**Materiál:**

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

**Technický popis**

Ø na hnané straně	17,3 mm
Délka	23 mm
Rozměr klíče	12,7 mm
Rozměr klíče	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

