



## Stavitelný klíč bočně nastavitelný, celková délka: 255 mm



	813940 255
GTIN	7314150191239
	83F

### Provedení:

S ergonomickou rukojetí z termoplastického elastomeru. Úhel otevření 15°. Precizně kalený, s antikorozií úpravou, a chromovaný. Stupnice v mm vlevo.

### Norma:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

maximální velikost klíče: 35 mm

celková délka: 10 palec

celková délka	10 palec
maximální velikost klíče	35 mm
Celková délka	255 mm
Hmotnost	500 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	ISO 6787
Norma	UNE 16532
Nastavení otevření	15 stupeň
Výrobní postup	precizně kalený a s antikorozií úpravou
Materiál	Vysoce výkonná legovaná ocel
Povrch	chromovaný
nejiskřící	ne

Otočné čelisti	ne
Dělení stupnice	ano
S funkcí ráčny	ne
Opláštění rukojeti	ano