



Stavitelný klíč bočně nastavitelný, celková délka: 205 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	813940 205
GTIN	7314150191222
Třída artiklu	83F

Popis

Provedení:

S ergonomickou rukojetí z termoplastického elastomeru. Úhel otevření 15°. Precizně kalený, s antikorozií úpravou, a chromovaný. Stupnice v mm vlevo.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maximální velikost klíče: 27 mm

celková délka: 8 palec

Technický popis

Celková délka	205 mm
celková délka	8 palec
maximální velikost klíče	27 mm
Hmotnost	300 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	ISO 6787
Norma	UNE 16532
Nastavení otevření	15 stupeň
Výrobní postup	precizně kalený a s antikorozií úpravou
Materiál	Vysoce výkonná legovaná ocel

Povrch	chromovaný
nejiskřící	ne
Otočné čelisti	ne
Dělení stupnice	ano
S funkcí ráčny	ne
Opláštění rukojeti	ano