

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320645 2
GTIN	4045197773654
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Lehké provedení s úzkým pouzdem.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 32 mm

Užitná délka B: 64 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 15 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 19,5 mm

Maximální počet otáček: 6000 min⁻¹**Technický popis**

Pro hmotnost obrobku	200 kg
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹

Ø pouzdra D	32 mm
Největší Ø hrotu 60° A	15 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	64 mm
Morse kužel	MK2
Délka hrotu C	19,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot