

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320645 5
GTIN	4045197773685
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Lehké provedení s úzkým pouzdem.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 58 mm

Užitná délka B: 105 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 30 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 37 mm

Maximální počet otáček: 4000 min⁻¹**Technický popis**

Ø pouzdra D	58 mm
Užitná délka B	105 mm

Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Morse kužel	MK5
Největší Ø hrotu 60° A	30 mm
Pro hmotnost obrobku	1600 kg
Délka hrotu C	37 mm
Druh produktu	Středicí hrot