

Garant**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320647 5
GTIN	4045197774125
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Lehké provedení s úzkým pouzdem.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 58 mm

Užitná délka B: 116 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 30 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 12 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 48 mm

Technický popis

Užitná délka B	116 mm
----------------	--------

Pro hmotnost obrobku	1400 kg
Morse kužel	MK5
Největší Ø hrotu 60° A	30 mm
Délka hrotu C	48 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Ø pouzdra D	58 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Největší Ø hrotu 30° A	12 mm
Druh produktu	Středicí hrot