

Garant**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320658 3
GTIN	4045197774309
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku uložená ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 60 mm

Užitná délka B: 106 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 24 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 10 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 47 mm

Technický popis

Ø pouzdra D	60 mm
Morse kužel	MK3
Maximální počet otáček	4300 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	400 kg
Užitná délka B	106 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 30° A	10 mm
Délka hrotu C	47 mm
Největší Ø hrotu 60° A	24 mm
Druh produktu	Středicí hrot