

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320659 3
GTIN	4045197774354
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku uložena ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625 - 320631

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Ø pouzdra D: 60 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Maximální počet otáček: 4300 min⁻¹

Pro hmotnost obrobku: 300 kg

Délka 1: 50 mm

L₂: 12 mm

Technický popis

Maximální počet otáček	4300 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	300 kg
Ø pouzdra D	60 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Morse kužel	MK3
Vhodné pro barevný kód	K14
Délka 1	50 mm
L ₂	12 mm
VnějšíØ D ₁	14 mm
Ø stopky D ₂	24 mm
Druh produktu	Středicí hrot

Příslušenství

Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 5	320627 5
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 6	320627 6
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 4	320627 4
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 3	320627 3
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 1	320627 1
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 2	320627 2