

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321255 5
GTIN	4045197774439
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Úhel hrotu 60°.

- **S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, speciálně pro NC stroje.

Upozornění:

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.

Ø pouzdra D: 72 mm

Užitná délka B: 136 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 35 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,003 mm

Délka hrotu C: 43 mm

Maximální počet otáček: 8000 min⁻¹**Technický popis**

Délka hrotu C	43 mm
Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Maximální chyba obvodové házivosti	0,003 mm
Užitná délka B	136 mm
Morse kužel	MK5
Pro hmotnost obrobku	2200 kg
Ø pouzdra D	72 mm
Největší Ø hrotu 60° A	35 mm
Druh produktu	Středicí hrot