

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321265 3
GTIN	4045197774446
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
- Kompletní nástroj kalený a broušený.
- Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, speciálně pro NC stroje.

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320627 - 320631.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	K12
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	400 kg
Vnější Ø D ₁	12 mm
Ø stopky D ₂	25 mm
L ₂	10 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka 1	56 mm
Morse kužel	MK3
Druh produktu	Středicí hrot

Příslušenství

Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 1	320625 1
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 5	320625 5
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 2	320625 2
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 4	320625 4
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 6	320625 6
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 3	320625 3