

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321265 5
GTIN	4045197774460
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, speciálně pro NC stroje.

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320627 - 320631.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.

Technický popis

Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	1400 kg
Vhodné pro barevný kód	K18
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka 1	82 mm
VnějšíØ D ₁	18 mm
Morse kužel	MK5
Ø stopky D ₂	35 mm
L ₂	14 mm
Druh produktu	Středicí hrot

Příslušenství

Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 2	320629 2
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 3	320629 3
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 4	320629 4
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 1	320629 1