



6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626068 2
GTIN	7610733266111
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

Technický popis

Délka ramen	60×7 mm
Povrch	chromovaný pomocí niklu
6hran	2 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Úhel 100 stupňů	ano
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

627255 9

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek
9
