



## Sada 6hranných úhlových klíčů, krátké rameno, s kulovou hlavou chromované, Počet šroubováků: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	626069 9
GTIN	7610733266098
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626068: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

### Technický popis

Počet šroubováků	9
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Barevné označení	ne
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 8 mm	626068 8
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 4 mm	626068 4
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 2 mm	626068 2
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 10 mm	626068 10
Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 11	626250 11
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 1,5 mm	626068 1,5
Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 3 mm	626068 3
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 6 mm	626068 6
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 5 mm	626068 5
6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 2,5 mm	626068 2,5