

Garant**Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S:
16/50 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9.

Závit M: M14

Délka upínacího šroubu: 60 mm

Technický popis

Závit M	M14
Délka upínacího šroubu	60 mm
Šířka drážky B	16 mm
Upínací tloušťka S	50 mm
Série	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací systém přes nulový bod – příslušenství

