

 steinel**Horkovzdušná pistole, Typ: 351502****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078321 351502
GTIN	4007841351502
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Elektronicky regulovaná horkovzdušná pistole HG 2320 E.

- **digitální nastavení teploty pomocí joysticku v rozsahu 80 – 650 °C**
- **Zobrazení teploty v krocích po 10 °C pomocí LCD-displeje**
- **Regulace množství vzduchu ve 2 stupních v rozsahu 150 – 500 l/min.**

Sada horkovzdušné pistole HG 2320 EKF v plastovém kufru se skládá z těchto součástí:

- **Horkovzdušná pistole ve tvaru pistole s plynulou regulací množství vzduchu, čtyři programové paměti, digitální indikace teploty a indikace zbytkového tepla, funkcí LOC, 1-ruční obsluhou.**
- **Redukční tryska 9 mm, široká tryska 50 mm, reflektivní tryska, sada smršťitelných hadic 100dílná.**

Použití:

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

Technický popis

Označení výrobce	HG 2320EKF
Teplota vzduchu	80 - 650 °C

Hmotnost	960 g
Objemový proud vzduchu	150 - 500 l/min
Provedení	sada
Příkon	2300 W
Obal	Transportní kufr
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919