

**Garant****Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320627 3
GTIN	4045197774064
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

**Vhodné pro :**

Soustružnický hrot č. 320659, vel. 3; 321265 vel. 4, č. 321335 vel. 3.

Vhodné pro barevný kód: K14

Vnější Ø D: 25 mm

Ø stopky d: 14 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 31 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 22 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	25 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	31 mm

Ø stopky d	14 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Rozměr klíče	22 mm
Vhodné pro barevný kód	K14
Druh produktu	Středicí hrot