

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320627 4
GTIN	4045197774071
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320659, vel. 3; 321265 vel. 4, č. 321335 vel. 3.

Vhodné pro barevný kód: K14

Vnější Ø D: 44 mm

Malý Ø hrotu D₁: 24 mm

Ø stopky d: 14 mm

Užitná délka L₁: 28 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 19 mm

Technický popis

Vnější Ø D	44 mm
Malý Ø hrotu D ₁	24 mm

Ø stopky d	14 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Užitná délka L ₁	28 mm
Rozměr klíče	19 mm
Vhodné pro barevný kód	K14
Druh produktu	Středicí hrot