

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320629 1
GTIN	4045197774606
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320617 vel. 32, 40, 50/3; č. 320659 vel. 4; č. 321265 vel. 5; č. 321335 vel 4.

Vhodné pro barevný kód: K18

Vnější Ø D: 22 mm

Malý Ø hrotu D₁: 8 mm

Ø stopky d: 18 mm

Užitná délka L₁: 43 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Vrcholový úhel: 30 stupeň

Technický popis

Vnější Ø D	22 mm
Ø stopky d	18 mm

Užitná délka L ₁	43 mm
Malý Ø hrotu D ₁	8 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Vrcholový úhel	30 stupeň
Rozměr klíče	19 mm
Vhodné pro barevný kód	K18
Druh produktu	Středicí hrot