

**Garant****Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320629 4
GTIN	4045197774637
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

**Vhodné pro :**

Soustružnický hrot č. 320617 vel. 32, 40, 50/3; č. 320659 vel. 4; č. 321265 vel. 5; č. 321335 vel 4.

Vhodné pro barevný kód: K18

Vnější Ø D: 55 mm

Malý Ø hrotu D<sub>1</sub>: 30 mm

Ø stopky d: 18 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 34 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 22 mm

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	34 mm
Vnější Ø D	55 mm

Vrcholový úhel	60 stupeň
Ø stopky d	18 mm
Malý Ø hrotu D <sub>1</sub>	30 mm
Rozměr klíče	22 mm
Vhodné pro barevný kód	K18
Druh produktu	Středicí hrot