

**Garant****Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320631 1
GTIN	4045197774668
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

**Vhodné pro :**

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5

Vhodné pro barevný kód: K24

Vnější Ø D: 28 mm

Malý Ø hrotu D<sub>1</sub>: 10 mm

Ø stopky d: 24 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 52 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Vrcholový úhel: 30 stupeň

**Technický popis**

Ø stopky d	24 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň

Vrcholový úhel	30 stupeň
Malý Ø hrotu D <sub>1</sub>	10 mm
Vnější Ø D	28 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	52 mm
Rozměr klíče	24 mm
Vhodné pro barevný kód	K24
Druh produktu	Středící hrot