

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320631 4
GTIN	4045197774699
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5

Vhodné pro barevný kód: K24

Vnější Ø D: 68 mm

Malý Ø hrotu D₁: 36 mm

Ø stopky d: 24 mm

Užitná délka L₁: 41 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 27 mm

Technický popis

Ø stopky d	24 mm
Vnější Ø D	68 mm

Malý Ø hrotu D ₁	36 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Užitná délka L ₁	41 mm
Rozměr klíče	27 mm
Vhodné pro barevný kód	K24
Druh produktu	Středicí hrot