

Garant**Souběžný středící kužel, tupý, Největší Ø / Morse kužel: 60/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323000 60/2
GTIN	4045197774729
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Kužel je vpředu tupý.**
- **Zvlášť silná konstrukce s předimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatřeno speciálním mazivem a nevyžaduje údržbu.**
- **Středící kužel a stopka jsou z vysoce kvalitního materiálu, celé kalené a jemně broušené.**

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění **dutých těles, trubek** atd. Vhodné zejména při těžkém třískovém obrábění a současném požadavku na vysokou přesnost.

Technický popis

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Nejmenší Ø	20 mm
Morse kužel	2

Pro hmotnost obrobku na D	200 kg
Pro hmotnost obrobku na D1	140 kg
Úhel kuželu a	60 stupeň
Délka hlavy L	73 mm
Druh produktu	Středící hrot