

**Garant****Souběžný středící kužel, tupý, Největší Ø / Morse kužel: 200/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323000 200/5
GTIN	4045197774798
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Kužel je vpředu tupý.**
- **Zvlášť silná konstrukce s předimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatřeno speciálním mazivem a nevyžaduje údržbu.**
- **Středící kužel a stopka jsou z vysoce kvalitního materiálu, celé kalené a jemně broušené.**

**Popis:**

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

**Použití:**

Pro obrábění **dutých těles, trubek** atd. Vhodné zejména při těžkém třískovém obrábění a současném požadavku na vysokou přesnost.

**Technický popis**

Morse kužel	5
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Nejmenší Ø	50 mm
Maximální počet otáček	1800 min <sup>-1</sup>

Pro hmotnost obrobku na D	2000 kg
Pro hmotnost obrobku na D1	1000 kg
Úhel kuželu a	75 stupeň
Délka hlavy L	136 mm
Druh produktu	Středící hrot