

Garant**Souběžný středící kužel, tupý, Největší Ø / Morse kužel: 150/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323000 150/6
GTIN	4045197774804
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Kužel je vpředu tupý.**
- **Zvlášť silná konstrukce s předimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatřeno speciálním mazivem a nevyžaduje údržbu.**
- **Středící kužel a stopka jsou z vysoce kvalitního materiálu, celé kalené a jemně broušené.**

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění **dutých těles, trubek** atd. Vhodné zejména při těžkém třískovém obrábění a současném požadavku na vysokou přesnost.

Technický popis

Maximální počet otáček	2800 min ⁻¹
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Nejmenší Ø	50 mm
Morse kužel	6

Pro hmotnost obrobku na D	2800 kg
Pro hmotnost obrobku na D1	2000 kg
Úhel kuželu a	75 stupeň
Délka hlavy L	112 mm
Druh produktu	Středící hrot